



## Kiletandsskruebit, 1/2 tomme, Til skruer: M12



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	643100 M12
GTIN	4018754006618
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

#### Anvendelse:

Til Ribe-CV-skruer.

#### Materiale:

Kromlegeret stål; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning. Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.

### Teknisk beskrivelse

Længde	60 mm
Til skruer	M12
Ø indgangsside	23,7 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	Skruetrækker med indvendig kiletand
Produkttype	Topnøgleindsats