



Shelljakke AKER, sort, Unisex-størrelse: S



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 090680 S |
| GTIN | 7040054956000 |
| Artikelklasse | 09L |

Beskrivelse

Udførelse:

Alsidig letvægts **shelljakke** med Helly-Tech® Protection-materiale giver brugeren en pålidelig beskyttelse mod våde forhold selv under ugunstige forhold. De **reflekterende striber** på skuldre og ærmer giver bedre synlighed under dårlige lysforhold. **God pasform** takket være justerbare manchetter med burrelås-lukning og snørebånd på sømmen. Med justerbar hætte og **forseglede sømme**. Med indvendig lynlås for **nem tekstilbehandling**.

- **YKK®-midterlynlås med overfald.**
- **Sidelommer med lynlås og klap.**
- **Inderlommer med burrelås-lukning.**

Norm:

Alsidig letvægts **shelljakke** med Helly Tech® Protection-materiale giver brugeren en pålidelig beskyttelse mod våde forhold selv under ugunstige forhold. De **reflekterende striber** på skuldre og ærmer giver bedre synlighed under dårlige lysforhold. **God pasform** takket være justerbare manchetter med burrelås-bånd og snørebånd på sømmen.

Tekstilsammensætning: 100% polyester

Materialegrammatur/vævtæthed: 145 g/m²

Vask: 40 °C farvet vask

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Unisex-størrelse | S |
| Serie | AKER |
| Specialtjeneste | Tekstilforædling |
| Køn | Unisex |
| Tekstilsammensætning | 100% polyester |
| Materialegrammatur/vævtæthed | 145 g/m ² |
| Vask | 40 °C farvet vask |
| Farve | sort |
| Produkttype | Softshell-jakke |