



## Multitandsskruebit, kort, 1/2 tomme, Til skruer: M5



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	642800 M5
GTIN	4018754006403
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

#### Anvendelse:

Til XZN-skruer.

#### Norm:

**DIN 2324**

#### Materiale:

Kromlegeret stål; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning. Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.

### Teknisk beskrivelse

Ø indgangsside	22,7 mm
Til skruer	M5
Længde	60 mm
Drivfirkant	1/2 tomme
Drivprofil	Flertandet bit
Produkttype	Topnøgleindsats

