



6-kantet skruebit 1/2 tomme, sekskant: 19mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	643200 19
GTIN	4018754006328
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Kromlegeret stål; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning. Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.

Bemærk:

BEMÆRK!

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 643229

Teknisk beskrivelse

Længde	60 mm
sekskant	19 mm
Ø indgangsside	31 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	Unbrakonøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

