

**Multitandsskruebit, kort, 1/2 tomme, Til skruer: M10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	642850 M10
GTIN	4045197562425
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videregiver drivenergi. Firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

**Norm:****DIN 2324****Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Drivfirkant: 1/2 tomme

Ø indgangsside: 22 mm

Længde: 60 mm

**Teknisk beskrivelse**

Ø indgangsside	22 mm
Til skruer	M10
Længde	60 mm
Drivfirkant	1/2 tomme
Drivprofil	Flertandet bit
Produkttype	Topnøgleindsats

