

Mitutoyo**Indbygget skydelære lodret, Måleområde: 100mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 499402 100 |
| GTIN | 4946368128368 |
| Artikelklasse | 44A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Med **absolut-elektronik** og store let aflæselige displaytal. Nulpositionen skal kun indstilles én gang og forbliver det absolutte nulpunkt indtil næste batteriskift (ca. 1,5 år). Højeste målepræcision også ved højeste kørehastighed. ZERO- / ABS-funktion – nulstilling og omskiftning fra relativ til absolut måling.

Indbygningsskydelære med kapacitivt, elektronisk målesystem. **Montering lodret.**

Anvendelse:

Egnet til måle- og positioneringsopgaver på værktøjsmaskiner, elementer osv.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497085.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------------|------------|
| Samlet længde L ₂ | 220 mm |
| Fejlgrænse | 0,03 mm |
| Måleområde | 0 - 100 mm |

| | |
|---|---------------------------------|
| Længde, måleskinne L ₁ | 244 mm |
| Kalibrering | Pris på forespørgsel |
| Vægt | 250 g |
| Aflæsning | 0,01 mm |
| Antal medfølgende batterier | 1 |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 357 |
| Energiforsyning | Batteridrevet |
| Norm | Fabriksstandard |
| Interface | Digimatic-interface |
| Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang |
| Måleværktøj | digital |
| Produkttype | Indbyggede skydelærer |

Services

| | |
|---|------------|
| KalibreringUniversalskydelære Maks. måleområde 600 mm | 021400 600 |
|---|------------|

Tilbehør

| | |
|---|-------------|
| Tilslutningskabelmed datatast Type D2 | 497085 D2 |
| Tilslutningskabelmed datatast Type D1 | 497085 D1 |
| Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357 | 081560 357 |
| Tilslutningskabelmed datatast Type USB2 | 497085 USB2 |
| Multi-modtager / tastaturinterface USB Type | 498975 |
| Modtager / tastaturinterface USB Type | 498965 |
| Sender Type S11E | 498966 S11E |