



## Dobbelt ringnøgle, fladt forkrøppet, Nøglestørrelse: 16X17mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	616500 16X17
GTIN	4018754021741
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance. Tynde, flade ringe til brug på de mest snævre steder. Med dobbelt T-profilskaft, der giver et godt greb. Optimal bøjningsstyrke, god kraftoverførsel. Fladt forkrøppede hoveder i begge ender. Med **AS-Drive**-profil.

#### Norm:

**DIN 897 / ISO 3318**

#### Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

### Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse <sub>1</sub>	16 mm
maks. ringhøjde $h_{1 \text{ maks.}}$	12,5 mm
Nøglelængde L	248 mm
maks. ring-Ø $D_1 \text{ maks.}$	22,7 mm
maks. ting-Ø $D_2 \text{ maks.}$	24,1 mm
Nøglestørrelse <sub>2</sub>	17 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	vha. nikkelforkromning
Produkttype	Skruenøgle

