



Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, forkromet, Nøglestørrelse: 25X28mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	615950 25X28
GTIN	4045197441782
Artikelklasse	62A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

maks. ting-Ø D ₂ maks.	40 mm
Nøglelængde L	346 mm
maks. ring-Ø D ₁ maks.	36 mm
Nøglestørrelse ₁	25 mm
Nøglestørrelse ₂	28 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Overflade	forkromet
Produktnavnsegenskab	forkromet
Produkttype	Skruenøgle

