



Dobbelt ringnøgle, fladt forkrøppet, Nøglestørrelse: 17X19mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	616500 17X19
GTIN	4018754021765
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance. Tynde, flade ringe til brug på de mest snævre steder. Med dobbelt T-profilskaft, der giver et godt greb. Optimal bøjningsstyrke, god kraftoverførsel. Fladt forkrøppede hoveder i begge ender. Med **AS-Drive**-profil.

Norm:

DIN 897 / ISO 3318

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

Teknisk beskrivelse

Nøglelængde L	250 mm
maks. ringhøjde $h_{1 \text{ maks.}}$	13,5 mm
Nøglestørrelse s_2	19 mm
maks. ring-Ø $D_1 \text{ maks.}$	24,1 mm
maks. ting-Ø $D_2 \text{ maks.}$	27 mm
Nøglestørrelse s_1	17 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	vha. nikkelforkromning
Produkttype	Skruenøgle

