



## Dobbelte ringnøgler, lige, Nøglestørrelse: 24X27mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	617600 24X27
GTIN	4018754021406
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

**STAHLWILLE** - med dobbelt-T-profilskaft, der giver et godt greb. Optimal bøjningsstyrke, god kraftoverførsel. Tynde, flade ringe til brug på de mest snævre steder. Med **AS-Drive**-profil.

#### Norm:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Materiale:

**STAHLWILLE** – Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

### Teknisk beskrivelse

maks. ting-Ø D <sub>2</sub> maks.	38,5 mm
Nøglestørrelse <sub>1</sub>	24 mm
Nøglelængde L	290 mm
maks. ringhøjde h <sub>1</sub> maks.	11 mm
Nøglestørrelse <sub>2</sub>	27 mm
maks. ring-Ø D <sub>1</sub> maks.	35 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	forkromet (beskyttet mod afskalning)

Produkttype

Skruenøgle