



Dobbelte ringnøgler, lige, fosfateret, Nøglestørrelse: 19X22 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	617900 19X22
GTIN	4045197385765
Artikelklasse	62A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

HOLEX – Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

HOLEX – Krom-vanadium-stål, fosfateret.

Nøglelængde L: 204 mm

maks. ring-Ø D₁ maks.: 29 mm

maks. ting-Ø D₂ maks.: 32,4 mm

maks. ringhøjde h_{1 maks.}: 10,8 mm

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse ₁	19 mm
Nøglestørrelse ₂	22 mm
maks. ring-Ø D ₁ maks.	29 mm
Nøglelængde L	204 mm
maks. ringhøjde h _{1 maks.}	10,8 mm
maks. ting-Ø D ₂ maks.	32,4 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader
Produktionsmetode	sænksmedet

Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	fosfateret
Produktnavnsegenskab	fosfateret
Produkttype	Skruenøgle