



Dobbelte ringnøgler, lige, Nøglestørrelse: 13X17mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	617600 13X17
GTIN	4018754021291
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

STAHLWILLE - med dobbelt-T-profilskaft, der giver et godt greb. Optimal bøjningsstyrke, god kraftoverførsel. Tynde, flade ringe til brug på de mest snævre steder. Med **AS-Drive**-profil.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

STAHLWILLE – Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse ₁	13 mm
maks. ringhøjde $h_{1\text{ maks.}}$	8 mm
Nøglestørrelse ₂	17 mm
maks. ring-Ø D_1 maks.	20,5 mm
Nøglelængde L	170 mm
maks. ting-Ø D_2 maks.	25,5 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	forkromet (beskyttet mod afskalning)

Produkttype

Skruenøgle