



Dobbelte ringnøgler, lige, Nøglestørrelse: 14X15mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	617600 14X15
GTIN	4018754021307
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

STAHLWILLE - med dobbelt-T-profilskaft, der giver et godt greb. Optimal bøjningsstyrke, god kraftoverførsel. Tynde, flade ringe til brug på de mest snævre steder. Med **AS-Drive**-profil.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

STAHLWILLE – Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

Teknisk beskrivelse

maks. ringhøjde $h_{1 \text{ maks.}}$	7,5 mm
maks. ting-Ø $D_2 \text{ maks.}$	23 mm
Nøglelængde L	165 mm
Nøglestørrelse $_2$	15 mm
maks. ring-Ø $D_1 \text{ maks.}$	21,5 mm
Nøglestørrelse $_1$	14 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	forkromet (beskyttet mod afskalning)

Produkttype

Skruenøgle