



Dobbelt ringnøgle, fladt forkrøppet, Nøglestørrelse: 20X22mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	616500 20X22
GTIN	4018754021802
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance. Tynde, flade ringe til brug på de mest snævre steder. Med dobbelt T-profilskaft, der giver et godt greb. Optimal bøjningsstyrke, god kraftoverførsel. Fladt forkrøppede hoveder i begge ender. Med **AS-Drive**-profil.

Norm:

DIN 897 / ISO 3318

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

Teknisk beskrivelse

Nøglelængde L	280 mm
maks. ring-Ø D ₁ maks.	28,5 mm
maks. ringhøjde h ₁ maks.	14,5 mm
maks. ting-Ø D ₂ maks.	31,3 mm
Nøglestørrelse ₂	22 mm
Nøglestørrelse ₁	20 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	vha. nikkelforkromning
Produkttype	Skruenøgle

