

**Dobbelte ringnøgler, lige, fosfateret, Nøglestørrelse: 21X24 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	617900 21X24
GTIN	4045197463302
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

**HOLEX** – Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Materiale:**

**HOLEX** – Krom-vanadium-stål, fosfateret.

Nøglelængde L: 228 mm

maks. ring-Ø  $D_1$  maks.: 30,5 mm

maks. ting-Ø  $D_2$  maks.: 34,7 mm

maks. ringhøjde  $h_{1\text{ maks.}}$ : 10,8 mm

**Teknisk beskrivelse**

maks. ting-Ø $D_2$ maks.	34,7 mm
maks. ringhøjde $h_{1\text{ maks.}}$	10,8 mm
Nøglestørrelse $_2$	24 mm
Nøglestørrelse $_1$	21 mm
Nøglelængde L	228 mm
maks. ring-Ø $D_1$ maks.	30,5 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader
Produktionsmetode	sænksmedet

Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	fosfateret
Produktnavnsegenskab	fosfateret
Produkttype	Skruenøgle