

**Dobbelte ringnøgler, lige, forkromet, Nøglestørrelse: 10X11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	617950 10X11
GTIN	4045197441850
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

HOLEX – Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

HOLEX – Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

maks. ringhøjde $h_{1 \text{ maks.}}$	6 mm
Nøglestørrelse $_1$	10 mm
Nøglestørrelse $_2$	11 mm
maks. ting-Ø $D_2 \text{ maks.}$	17 mm
Nøglelængde L	130 mm
maks. ring-Ø $D_1 \text{ maks.}$	16 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet

Produktnavnsegenskab	forkromet
Produkttype	Skruenøgle