



## Dobbelte ringnøgler, lige, Nøglestørrelse: 30X34mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	617600 30X34
GTIN	4018754021437
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

**STAHLWILLE** - med dobbelt-T-profilskaft, der giver et godt greb. Optimal bøjningsstyrke, god kraftoverførsel. Tynde, flade ringe til brug på de mest snævre steder. Med **AS-Drive**-profil.

#### Norm:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Materiale:

**STAHLWILLE** – Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

### Teknisk beskrivelse

maks. ting-Ø $D_2$ maks.	48,5 mm
maks. ring-Ø $D_1$ maks.	43 mm
Nøglestørrelse $_2$	34 mm
Nøglestørrelse $_1$	30 mm
Nøglelængde L	325 mm
maks. ringhøjde $h_{1 \text{ maks.}}$	13,8 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	forkromet (beskyttet mod afskalning)

Produkttype

Skruenøgle