



Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme, lang, sekskant: 7mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	643300 7
GTIN	4018754006960
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Kromlegeret stål; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning. Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.

Teknisk beskrivelse

sekskant	7 mm
Ø indgangsside	22,7 mm
Længde	120 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	6-kant-skruetrækker
Produkttype	Topnøgleindsats