



Dobbelt ringnøgle, fladt forkrøppet, Nøglestørrelse: 24X27mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	616500 24X27
GTIN	4018754021840
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance. Tynde, flade ringe til brug på de mest snævre steder. Med dobbelt T-profilskaft, der giver et godt greb. Optimal bøjningsstyrke, god kraftoverførsel. Fladt forkrøppede hoveder i begge ender. Med **AS-Drive**-profil.

Norm:

DIN 897 / ISO 3318

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

Teknisk beskrivelse

maks. ring-Ø D_1 maks.	34,3 mm
Nøglestørrelse 2	27 mm
maks. ting-Ø D_2 maks.	38,6 mm
maks. ringhøjde $h_{1 \text{ maks.}}$	16 mm
Nøglelængde L	376 mm
Nøglestørrelse 1	24 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	vha. nikkelforkromning
Produkttype	Skruenøgle

