



Dobbelte ringnøgler, lige, Nøglestørrelse: 18X19mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	617600 18X19
GTIN	4018754021345
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

STAHLWILLE - med dobbelt-T-profilskaft, der giver et godt greb. Optimal bøjningsstyrke, god kraftoverførsel. Tynde, flade ringe til brug på de mest snævre steder. Med **AS-Drive**-profil.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

STAHLWILLE – Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

Teknisk beskrivelse

Nøglelængde L	185 mm
maks. ting-Ø D ₂ maks.	27,6 mm
Nøglestørrelse ₂	19 mm
Nøglestørrelse ₁	18 mm
maks. ring-Ø D ₁ maks.	26,5 mm
maks. ringhøjde h ₁ maks.	9 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	forkromet (beskyttet mod afskalning)

Produkttype

Skruenøgle