



Dobbelte ringnøgler, sæt, fladt forkrøppede, Antal nøgler: 8



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	616510 8
GTIN	4018754081097
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance. Tynde, flade ringe til brug på de mest snævre steder. Med dobbelt T-profilskaft, der giver et godt greb. Optimal bøjningsstyrke, god kraftoverførsel. Fladt forkrøppede hoveder i begge ender. Med **AS-Drive**-profil.

Norm:

DIN 897 / ISO 3318

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

Indhold:

1 dobbelt ringnøgle nr. 616500 af hver: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22

Teknisk beskrivelse

Antal nøgler	8
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	vha. nikkelforkromning
Produkttype	Skruenøgle

Tilbehør

Dobbelt ringnøgle, fladt forkrøppet Nøglestørrelse 12X13 mm

616500 12X13

Dobbelt ringnøgle, fladt forkrøppet Nøglestørrelse 6X7 mm

616500 6X7

Dobbelt ringnøgle, fladt forkrøppet Nøglestørrelse 14X15 mm

616500 14X15

Dobbelt ringnøgle, fladt forkrøppet Nøglestørrelse 8X9 mm

616500 8X9

Dobbelt ringnøgle, fladt forkrøppet Nøglestørrelse 18X19 mm

616500 18X19

Dobbelt ringnøgle, fladt forkrøppet Nøglestørrelse 20X22 mm

616500 20X22

Dobbelt ringnøgle, fladt forkrøppet Nøglestørrelse 10X11 mm

616500 10X11

Dobbelt ringnøgle, fladt forkrøppet Nøglestørrelse 16X17 mm

616500 16X17