



Dobbelte ringnøgler, lige, fosfateret, Nøglestørrelse: 30X34 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	617900 30X34
GTIN	4045197472106
Artikelklasse	62A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

HOLEX – Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

HOLEX – Krom-vanadium-stål, fosfateret.

Nøglelængde L: 328 mm

maks. ring-Ø D_1 maks.: 43 mm

maks. ting-Ø D_2 maks.: 48,5 mm

maks. ringhøjde $h_{1 \text{ maks.}}$: 13,8 mm

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse $_1$	30 mm
Nøglelængde L	328 mm
Nøglestørrelse $_2$	34 mm
maks. ting-Ø D_2 maks.	48,5 mm
maks. ringhøjde $h_{1 \text{ maks.}}$	13,8 mm
maks. ring-Ø D_1 maks.	43 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader
Produktionsmetode	sænksmedet

Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	fosfateret
Produktnavnsegenskab	fosfateret
Produkttype	Skruenøgle