



Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme, lang med kuglehoved, sekskant: 5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	643450 5
GTIN	4018754007332
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Anvendelse:

Til skruring med vinkel op til 25°.

Materiale:

Kromlegeret stål; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning. Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.

Bemærk:

BEMÆRK!

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 643439

Teknisk beskrivelse

sekskant	5 mm
Længde	100 mm
Ø indgangsside	22,7 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	Unbrakonøgle
med kuglehoved	ja

Produkttype

Topnøgleindsats