



## Indsats til Torx®, 1/2 tomme, lang, Torx®-profil: TX60



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	643660 TX60
GTIN	4018754006861
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

#### Materiale:

Kromlegeret stål; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning. Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.

#### Bemærk:

**BEMÆRK!**

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 643639

### Teknisk beskrivelse

Profilmål A	13,2 mm
Længde	140 mm
Torx®-profil	TX60
Ø indgangsside	23,7 mm
Drivfirkant	1/2 tomme
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype	Topnøgleindsats

