

**Mikro-endoskop stift, Ø 1,8 mm, Arbejdslængde (uden objektiv): 160mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	492744 160
GTIN	
Artikelklasse	49C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Lille diameter til måling af små emner.

Takket være robuste, rustfrie stålør og kvalitetsoptik særligt velegnet til krævende industriopgaver. Takket være standard-lysledertilslutningen (ACMI) er de nødvendige lyskilder lette at tilslutte. Fokusering med drejering på okular. Nemt at stille skarpt i nær- og fjernområdet uden at ændre endoskopets placering. Lysstærk, farvekorrigeret stavlinseoptik.

**Passer til:**

FlexiVision 100 med HD-kamerahoved nr. 492866.

**Specialtilbehør:**

LED-lyskilder nr. 492846 og nr. 462860.

**Bemærk:**

Med spejlrør, som kan skubbes på, og udskiftelige objektiver kan synsvinklen ændres til 70° eller 90°. Ved anvendelse med spejlrør forstørres arbejdsdiameteren i overensstemmelse med spejlrøret. Spejlrør og udskiftelige objektiver fås på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Synsretning	0 grader
Billedåbningsvinkel	30 grader
Arbejdslængde (uden objektiv)	160 mm
Sonde-Ø	1,8 mm
Produktnavnsegenskab	Ø 1,8 mm
Produkttype	Endoskop

---

**Tilbehør**

LED-lyskilde	492846
Fleksibel lysleder Arbejdslængde 1800 mm	492850 1800
Endoskopi-videokamera CCD	492837
Koldlyskilde LED Type FX4000	492860 FX4000