



Skruetrækkerindsats til Torx®, 1/2 tomme, Torx®-profil: TX50



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	643650 TX50
GTIN	4018754006700
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videregiver drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Materiale:

Kromlegeret stål; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning. Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.

Bemærk:

BEMÆRK!

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 643629

Teknisk beskrivelse

Ø indgangsside	22,7 mm
Torx®-profil	TX50
Længde	55 mm
Profilmål A	8,8 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype	Topnøgleindsats

