

**Dobbelte ringnøgler, lige, forkromet, Nøglestørrelse: 16X18mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	617950 16X18
GTIN	4045197441904
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

HOLEX – Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

HOLEX – Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

maks. ring-Ø D ₁ maks.	24,5 mm
Nøglelængde L	169 mm
Nøglestørrelse ₁	16 mm
maks. ting-Ø D ₂ maks.	25,5 mm
maks. ringhøjde h ₁ maks.	7,8 mm
Nøglestørrelse ₂	18 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet

Produktnavnsegenskab	forkromet
Produkttype	Skruenøgle