

**Dobbelte ringnøgler, lige, forkromet, Nøglestørrelse: 18X19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	617950 18X19
GTIN	4045197441928
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

**HOLEX** – Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Materiale:**

**HOLEX** – Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Teknisk beskrivelse**

maks. ring-Ø $D_1$ maks.	26,5 mm
Nøglelængde L	184 mm
Nøglestørrelse $_2$	19 mm
Nøglestørrelse $_1$	18 mm
maks. ringhøjde $h_{1 \text{ maks.}}$	9 mm
maks. ting-Ø $D_2$ maks.	27,6 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet

Produktnavnsegenskab	forkromet
Produkttype	Skruenøgle