



Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 8X10mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	619200 8X10
GTIN	4018754021888
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænkmedet; med forstærket ring; derfor ekstra stabil; nøjagtigt tolererede nøglebredder. Hoved vinklet 10°.

Med skridsikkert dobbelt T-profilskaft. Optimal bøjningsstyrke, god kraft-overførsel, yderst handy og let. Op til størrelse 12×14 mm med sekskantring – fra størrelse 14×17 mm med dobbelt sekskant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Teknisk beskrivelse

maks. ringhøjde $h_{2 \text{ maks.}}$	8,5 mm
Nøglestørrelse $_2$	10 mm
maks. ring-Ø $D_1 \text{ maks.}$	17,5 mm
maks. ringhøjde $h_{1 \text{ maks.}}$	7 mm
Nøglestørrelse $_1$	8 mm
maks. ting-Ø $D_2 \text{ maks.}$	19,5 mm
Nøglelængde L	145 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstilling	10 grader

Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	forkromet (beskyttet mod afskalning)
åben ring	ja
Produkttype	Skruenøgle