

**Dobbelte ringnøgler, lige, forkromet, Nøglestørrelse: 24X27mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	617950 24X27
GTIN	4045197441966
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

**HOLEX** – Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Materiale:**

**HOLEX** – Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Teknisk beskrivelse**

maks. ting-Ø $D_2$ maks.	38,5 mm
maks. ringhøjde $h_{1 \text{ maks.}}$	11 mm
maks. ring-Ø $D_1$ maks.	35 mm
Nøglestørrelse $_2$	27 mm
Nøglelængde L	258 mm
Nøglestørrelse $_1$	24 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet

Produktnavnsegenskab	forkromet
Produkttype	Skruenøgle