

**6-kantet hoved, 3/4 tomme, Nøglestørrelse: 30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	644500 30
GTIN	4018754008773
Artikelklasse	63A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Præcise nøglevidder med lav tolerance. Indvendig firkant iht. DIN 3120-D 20 med boring og frigøringsknap.

**Norm:**

**DIN 3124-S**

**Materiale:**

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

**Teknisk beskrivelse**

Nøglestørrelse	30 mm
Længde	58 mm
Ø på udgangsside	42 mm
Drivfirkant	3/4 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

