

**6-kantet hoved, 3/4 tomme, Nøglestørrelse: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	644500 32
GTIN	4018754008780
Artikelklasse	63A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Præcise nøglevidder med lav tolerance. Indvendig firkant iht. DIN 3120-D 20 med boring og frigøringsknap.

**Norm:**

**DIN 3124-S**

**Materiale:**

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

**Teknisk beskrivelse**

Længde	58 mm
Ø på udgangsside	44,5 mm
Nøglestørrelse	32 mm
Drivfirkant	3/4 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

