

HOLEX**6-kantet hoved, 3/4 tomme, Nøglestørrelse: 19mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 644550 19 |
| GTIN | 4045197560964 |
| Artikelklasse | 62A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Præcise nøglevidder med lav tolerance. Indvendig firkant iht. DIN 3120-D 20 med boring og frigøringsknap.

Norm:**DIN 3124-S****Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------|-----------------|
| Nøglestørrelse | 19 mm |
| Ø på udgangsside | 29,2 mm |
| Længde | 50 mm |
| Drivfirkant | 3/4 tommer |
| Drivprofil | 6-kant-topnøgle |
| Produkttype | Topnøgleindsats |

