

**12-kantet hoved, 3/4 tomme, Nøglestørrelse: 1.1/16tommer****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 644600 1.1/16 |
| GTIN                | 4018754009350 |
| Artikelklasse       | 63A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Præcise nøglevidder med lav tolerance. Indvendig firkant iht. DIN 3120-D 20 med boring og frigøringsknap.

**Norm:**

**DIN 3120-D 20**

**Materiale:**

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

**Teknisk beskrivelse**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Længde           | 54 mm                  |
| Nøglestørrelse   | 1.1/16 tommer          |
| Ø på udgangsside | 38,5 mm                |
| Drivfirkant      | 3/4 tommer             |
| Drivprofil       | 12-kant-topnøgle       |
| Materiale        | Chrome-Alloy-Steel     |
| Overflade        | vha. nikkelforkromning |

Produkttype

Topnøgleindsats