



## 12-kantet hoved, 3/4 tomme, Nøglestørrelse: 1.1/4tommer



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	644600 1.1/4
GTIN	4018754009381
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Præcise nøglevidder med lav tolerance. Indvendig firkant iht. DIN 3120-D 20 med boring og frigøringsknap.

**Norm:**

**DIN 3120-D 20**

**Materiale:**

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

### Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	1.1/4 tommer
Ø på udgangsside	44,5 mm
Længde	58 mm
Drivfirkant	3/4 tommer
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	vha. nikkelforkromning

Produkttype

Topnøgleindsats