



12-kantet hoved, 3/4 tomme, Nøglestørrelse: 1.3/4tommer



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	644600 1.3/4
GTIN	4018754009466
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Præcise nøglevidder med lav tolerance. Indvendig firkant iht. DIN 3120-D 20 med boring og frigøringsknap.

Norm:

DIN 3120-D 20

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	1.3/4 tommer
Længde	70 mm
Ø på udgangsside	59,5 mm
Drivfirkant	3/4 tommer
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	vha. nikkelforkromning

Produkttype

Topnøgleindsats