

Garant**NC-forbor HSS-E-PM nr. 112060 med kunststofboks 90°, TiAlN, Type: 6-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	112106 6-12
GTIN	4045197894304
Artikelklasse	11A

Beskrivelse**Udførelse:**

NC-forbor-sæt i kunststofboks.

Hårdmetal-NC-forbor.

Skæremateriale af pulvermetallurgisk substrat **til høje krav** angående levetid og præcis centreringsnøjagtighed. Meget god slidstyrke i rustfrie ståltyper.

Præcist centreret slebet spids med smalt tværskær, hvilket sikrer nem forboring og høj formnøjagtighed af centrerboringen. Meget stabil som følge af korte spor.

Med medbringerflade iht. DIN 1835-B.**Indhold:**

4 NC-forbor nr. 112060.

Indhold:

1 NC-forbor af hver str.: Str. 6; 8; 10; 12.

Leveringsomfang:

NC-forbor-sæt bestående af 4 dele med kunststofboks.

Bemærk:

Anvend omdrejningstal for den faktiske bore-Ø,
(ikke generelt for borets udvendige Ø).

Teknisk beskrivelse

Nominel Ø D _c	6 mm
--------------------------	------

Nominel $\varnothing D_c$	8 mm
Nominel $\varnothing D_c$	10 mm
Nominel $\varnothing D_c$	12 mm
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HSS E PM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Tolerance, nom. \varnothing	h6
Spidsvinkel	90 grader
Skaft	DIN 1835 B med h6
Farvering	uden
Produkttype	Forbor

Tilbehør

NC-forbor HSS-E-PM90°N \varnothing DC h6 12 mm	112060 12
NC-forbor HSS-E-PM90°N \varnothing DC h6 8 mm	112060 8
NC-forbor HSS-E-PM90°N \varnothing DC h6 6 mm	112060 6
NC-forbor HSS-E-PM90°N \varnothing DC h6 10 mm	112060 10