



Dobbeltringnøgle, lige, til Torx®-skruer, Torx®-profil: E14XE18



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	619400 E14XE18
GTIN	4018754022366
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet, lige form. Flade hoveder og tynde ringe til vanskeligt tilgængelige steder. Dobbelt-T-profil skaft.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelfor-kromning.

Nøglelængde L: 185 mm

maks. ring-Ø D₁ maks.: 17,8 mm

maks. ting-Ø D₂ maks.: 22,5 mm

maks. ringhøjde h₁ maks.: 8 mm

maks. ringhøjde h₂ maks.: 9,5 mm

Teknisk beskrivelse

maks. ring-Ø D ₁ maks.	17,8 mm
Torx®-profil ₂	E18
Nøglelængde L	185 mm
maks. ringhøjde h ₁ maks.	8 mm
maks. ting-Ø D ₂ maks.	22,5 mm
Torx®-profil ₁	E14
maks. ringhøjde h ₂ maks.	9,5 mm
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Produkttype	Skruenøgle

