

**12-kantet hoved, 1 tomme, Nøglestørrelse: 60mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	647000 60
GTIN	4018754009954
Artikelklasse	63A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet med indvendig forsænkning, så der hurtigt gribes fat i skrueindsatserne. Præcise nøglevidder med lav tolerance. Indvendig firkant iht. DIN 3120-D 25 med boring og frigøringsknap.

Norm:**DIN 3124****Materiale:**

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

Teknisk beskrivelse

Længde	90 mm
Nøglestørrelse	60 mm
Ø på udgangsside	78 mm
Drivfirkant	1 tommer
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

