

**6-kantet skruebit, 3/4 tomme, sekskant: 19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	644805 19
GTIN	4045197674258
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet i førsteklasses stål. Indvendig firkant iht. DIN 3120-D 20 med boring og frigøringsknap.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

Ø indgangsside	36 mm
Længde	78 mm
sekskant	19 mm
Drivfirkant	3/4 tommer
Drivprofil	6-kant-skruetrækker
Produkttype	Topnøgleindsats