



Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 11X13mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	619200 11X13
GTIN	4018754021925
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet; med forstærket ring; derfor ekstra stabil; nøjagtigt tolererede nøglebredder. Hoved vinklet 10°.

Med skridsikkert dobbelt T-profilskaft. Optimal bøjningsstyrke, god kraft-overførsel, yderst handy og let. Op til størrelse 12×14 mm med sekskantring – fra størrelse 14×17 mm med dobbelt sekskant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning vianikkelforkromning.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse ₂	13 mm
Nøglestørrelse ₁	11 mm
maks. ringhøjde $h_{2 \text{ maks.}}$	10 mm
maks. ringhøjde $h_{1 \text{ maks.}}$	9 mm
maks. ting-Ø $D_2 \text{ maks.}$	24 mm
Nøglelængde L	170 mm
maks. ring-Ø $D_1 \text{ maks.}$	21,5 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstilling	10 grader

Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	forkromet (beskyttet mod afskalning)
åben ring	ja
Produkttype	Skruenøgle