



12-kantet hoved, 1 tomme, Nøglestørrelse: 34mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	647000 34
GTIN	4018754009893
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet med indvendig forsænkning, så der hurtigt gribes fat i skrueindsatserne. Præcise nøglevidder med lav tolerance. Indvendig firkant iht. DIN 3120-D 25 med boring og frigøringsknap.

Norm:

DIN 3124

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

Teknisk beskrivelse

Ø på udgangsside	47 mm
Længde	67 mm
Nøglestørrelse	34 mm
Drivfirkant	1 tommer
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

