

**Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 30X32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	619705 30X32
GTIN	4045197673435
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænkmedet; med forstærket ring; derfor ekstra stabil; nøjagtigt tolererede nøglebredder. Hoved vinklet 10°.

Med ovalt skaft med godt greb, meget stabil. Op til størrelse 12×14 mm med sekskantring – fra størrelse 14×17 mm med dobbelt sekskant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse ₂	32 mm
maks. ringhøjde h _{1 maks.}	19 mm
maks. ringhøjde h _{2 maks.}	20,5 mm
Nøglelængde L	297 mm
maks. ring-Ø D _{1 maks.}	50,4 mm
maks. ting-Ø D _{2 maks.}	52,4 mm
Nøglestørrelse ₁	30 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstilling	10 grader

Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Skruenøgle