



## HEX-elektronikskruetrækker Kraftform Micro, sekskant: 0,7mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	627470 0,7
GTIN	4013288032072
Artikelklasse	63F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Ergonomisk udformet flerkomponentskaft med letgående **drejelig hætte** (til fiksering af pegefingerspidsen ved præcisionsarbejde). Optimalt udformet **hurtigdrejzone** til hurtig, effektiv skruring og **kraftzone** til overførsel af høje momenter.

Klinger i værktøjsstål af høj kvalitet, matforkromet overflade, sort spids. **Hex-Plus-profil** forhindrer deformation af skruehovedet og overfører et større moment.

#### Anvendelse:

Til præcis og effektiv skruring på elektroniske artikler. Også ideel til finere indstillings- og justeringsarbejder.

### Teknisk beskrivelse

Klingelængde	40 mm
sekskant	0,7 mm
Hel længde	137 mm
Producentbetegnelse	2054 Micro
Drivprofil	Unbrakonøgle
Produkttype	Skruetrækkere