



HEX-elektronikskruetrækker Kraftform Micro, sekskant: 1,3mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 627470 1,3 |
| GTIN | 4013288032096 |
| Artikelklasse | 63F |

Beskrivelse

Udførelse:

Ergonomisk udformet flerkomponentskaft med letgående **drejelig hætte** (til fiksering af pegefingerspidsen ved præcisionsarbejde). Optimalt udformet **hurtigdrejzone** til hurtig, effektiv skruring og **kraftzone** til overførsel af høje momenter.

Klinger i værktøjsstål af høj kvalitet, matforkromet overflade, sort spids. **Hex-Plus-profil** forhindrer deformation af skruehovedet og overfører et større moment.

Anvendelse:

Til præcis og effektiv skruring på elektroniske artikler. Også ideel til finere indstillings- og justeringsarbejder.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------|---------------|
| Klingelængde | 40 mm |
| Hel længde | 137 mm |
| sekskant | 1,3 mm |
| Producentbetegnelse | 2054 Micro |
| Drivprofil | Unbrakonøgle |
| Produkttype | Skruetrækkere |