

**12-kantet hoved, 1 tomme, Nøglestørrelse: 55mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	647000 55
GTIN	4018754009947
Artikelklasse	63A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet med indvendig forsænkning, så der hurtigt gribes fat i skrueindsatserne. Præcise nøglevidder med lav tolerance. Indvendig firkant iht. DIN 3120-D 25 med boring og frigøringsknap.

**Norm:****DIN 3124****Materiale:**

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

**Teknisk beskrivelse**

Ø på udgangsside	72 mm
Nøglestørrelse	55 mm
Længde	85 mm
Drivfirkant	1 tommer
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

