



HEX-elektronikskruetrækker, sæt Kraftform Micro, Antal skruetrækkere: 7



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	627475 7
GTIN	4013288101686
Artikelklasse	63F

Beskrivelse

Udførelse:

Ergonomisk udformet flerkomponentskaft med letgående **drejelig hætte** (til fiksering af pegefingerspidsen ved præcisionsarbejde). Optimalt udformet **hurtigdrejezone** til hurtig, effektiv skruring og **kraftzone** til overførsel af høje momenter.

Klinger i værktøjsstål af høj kvalitet, matforkromet overflade, sort spids. **Hex-Plus-profil** forhindrer deformation af skruetopet og overfører et større moment.

Anvendelse:

Til præcis og effektiv skruring på elektroniske artikler. Også ideel til finere indstillings- og justeringsarbejder.

Leveringsomfang:

1 elektronikskruetrækker af hver nr. 627470: Str. 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3

Teknisk beskrivelse

Antal skruetrækkere	7
Drivprofil	Unbrakonøgle
Kappe, drejelig	ja
Produkttype	Skrueværktøjer

Tilbehør

HEX-elektroniskruetrækkerKraftform Micro sekskant 3 mm	627470 3
HEX-elektroniskruetrækkerKraftform Micro sekskant 0,9 mm	627470 0,9
HEX-elektroniskruetrækkerKraftform Micro sekskant 1,5 mm	627470 1,5
HEX-elektroniskruetrækkerKraftform Micro sekskant 1,3 mm	627470 1,3
HEX-elektroniskruetrækkerKraftform Micro sekskant 0,7 mm	627470 0,7
HEX-elektroniskruetrækkerKraftform Micro sekskant 2 mm	627470 2
HEX-elektroniskruetrækkerKraftform Micro sekskant 2,5 mm	627470 2,5