

**Topnøgle, vinklet, Nøglestørrelse: 6 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	621340 6
GTIN	4045197527851
Artikelklasse	62C

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet til de mest krævende opgaver, nøglevidder med lav tolerance. Speciel hul form, også til møtrikker på bolte, der rager langt ud. Samme nøglevidde i begge ender; str. 6 og 7 sekskant i begge ender, fra str. 8 sekskant på den lange del, tolvkant på den korte del. Ca. 90 – 95° vinklet.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Nøglelængde L₁: 102 mm

Nøglelængde L₂: 17 mm

Borings-Ø F: 4,5 mm

Teknisk beskrivelse

Nøglelængde L ₁	102 mm
Nøglestørrelse	6 mm
Borings-Ø F	4,5 mm
Udgangsprofil, kort side	Sekskant-topnøgle
Udgangsprofil, lang side	Sekskant-topnøgle
Nøglelængde L ₂	17 mm
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Vinkel	90 - 95 grader
Produktionsmetode	smedet
Materiale	Krom-vanadium-stål

Overflade	forkromet
samme nøglevidde i begge ender	ja
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

Topnøglesæt, vinklet Antal nøgler 11	621345 11
--------------------------------------	-----------