



Forbindelseskraft med stift, Type: 4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	650000 4
GTIN	4045197214393
Artikelklasse	62D

Beskrivelse

Udførelse:

Med fjedrende stift.

Anvendelse:

Som mellemstykke for at kunne modtage topnøglehoveder med indvendig firkant i skruemaskiner med unbrakoholder.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, fosfateret.

Hel længde: 75 mm

Firkantet udgang: 3/8 tommer

Drev, på maskinen: E 11,2 (7/16 tomme)

Teknisk beskrivelse

Drev, på maskinen	E 11,2 (7/16 tomme)
Drevprofil	Sekskantet kobling
Firkantet udgang	3/8 tommer
Hel længde	75 mm
Norm	DIN 7428
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	fosfateret
egnet til anvendelse med maskiner	ja

