

**Topnøgle, vinklet, Nøglestørrelse: 7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	621340 7
GTIN	4045197527868
Artikelklasse	62C

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet til de mest krævende opgaver, nøglevidder med lav tolerance. Speciel hul form, også til møtrikker på bolte, der rager langt ud. Samme nøglevidde i begge ender; str. 6 og 7 sekskant i begge ender, fra str. 8 sekskant på den lange del, tolvkant på den korte del. Ca. 90 – 95° vinklet.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

Udgangsprofil, lang side	Sekskant-topnøgle
Nøglelængde L ₂	17,5 mm
Borings-Ø F	4,5 mm
Udgangsprofil, kort side	Sekskant-topnøgle
Nøglestørrelse	7 mm
Nøglelængde L ₁	106 mm
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Vinkel	90 - 95 grader
Produktionsmetode	smedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
samme nøglevidde i begge ender	ja

Produkttype

Topnøgle